

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 7/16-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 7/16-18
GTIN	4062406050504
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	9 mm
Gängstigning	1,411 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	110 mm
Varvper tum	18
Kärnhåls-Ø	9,75 mm
Gängdjup	27,78 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	11,112 mm
Skaftfyrkant □	7 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	7/16-18 UNS LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp