

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 5/8-11****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 5/8-11
GTIN	4062406050764
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	12 mm
Varvper tum	11
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Skaftfyrkant □	9 mm
Gäng-Ø	15,875 mm
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	39,7 mm
totallängd L	110 mm
Gängstigning	2,309 mm
Kärnhåls-Ø	13,53 mm
Gängtyp	UNC-LH

gänga	5/8-11 UNC LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp