

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1.7/16-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1.7/16-12
GTIN	4062406051563
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	34,5 mm
Skafftyrkant □	22 mm
Norm	DIN 376
totallängd L	200 mm
Gängstigning	2,117 mm
Gäng-Ø	36,512 mm
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	12
Skaftdiameter D _s	28 mm
Gängdjup	91,28 mm
Antal skär Z	4
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.7/16-12 UN LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp