

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1/2-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1/2-16
GTIN	4062406050580
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrkant □	9 mm
totallängd L	110 mm
Gäng-Ø	12,7 mm
Varvper tum	16
Gängdjup	31,75 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	1,588 mm
Kärnhåls-Ø	11,2 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	1/2-16 UN LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp