

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 2.1/8-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 2.1/8-12
GTIN	4062406052188
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftfyrkant □	32 mm
Antal skär Z	6
Gängstigning	2,11 mm
Kärnhåls-Ø	52 mm
Varvper tum	12
Gäng-Ø	54 mm
totallängd L	140 mm
Antal spånspår	6
Skärmaterial	HSS
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Gängdjup	80,96 mm
Gängtyp	UN
gänga	2.1/8-12 UN

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp