

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 2-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 2-20
GTIN	4062406052089
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	50,8 mm
Antal spånspår	4
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Skaftfyrkant □	32 mm
Skaftdiameter D _s	40 mm
Kärnhåls-Ø	49,58 mm
totallängd L	250 mm
Gängdjup	127 mm
Gängstigning	1,27 mm
Varvper tum	20
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UN-LH

gänga	2-20 UN LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp