

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 2.1/8-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 2.1/8-20
GTIN	4062406052164
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	6
Varvper tum	20
Skaftdiameter D _s	40 mm
Antal spånspar	6
Kärnhåls-Ø	52,78 mm
Skärmaterial	HSS
Gäng-Ø	54 mm
totallängd L	140 mm
Skaftfyrkant □	32 mm
Gängstigning	1,27 mm
Gängdjup	80,96 mm
Gängtyp	UN
gänga	2.1/8-20 UN

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängttapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp