

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: NO.5-44****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 NO.5-44
GTIN	4062406050009
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	7,9 mm
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
Antal spånspar	3
Kärnhåls-Ø	2,7 mm
Gängstigning	0,577 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	56 mm
Varvper tum	44
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	3,175 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	5-44 UNF LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp