

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 4.3/4-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 4.3/4-14
GTIN	4062406053208
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	119 mm
totallängd L	180 mm
Skafftyrkant □	44 mm
Antal spånspår	12
Gängstigning	1,814 mm
Gäng-Ø	120,65 mm
Varvper tum	14
Skärmaterial	HSS
Antal skär Z	12
Gängdjup	180,975 mm
Skaftdiameter D _s	56 mm
Gängtyp	UNS
gänga	4.3/4-14 UNS

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp