

**Garant****Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 4-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130050 4-10
GTIN	4062406053024
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	180 mm
Skaftfyrkant □	44 mm
Gängstigning	2,54 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	56 mm
Gängdjup	152,4 mm
Varvper tum	10
Antal spånspår	12
Gäng-Ø	101,6 mm
Skärmaterial	HSS
Kärnhåls-Ø	99,3 mm
Antal skär Z	12
Gängtyp	UNS
gänga	4-10 UNS

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp