

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 5-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130051 5-16
GTIN	4062406054380
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	16
Kärnhåls-Ø	125,5 mm
Gängdjup	190,5 mm
Antal spånspår	12
Antal skär Z	12
Skärmaterial	HSS
Gäng-Ø	127 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	56 mm
totallängd L	180 mm
Gängstigning	1,59 mm
Skaftfyrkant □	44 mm
Gängtyp	UN-LH
gänga	5-16 UN LH

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängttapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp