

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 3.7/8-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130051 3.7/8-8
GTIN	4062406054113
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	8
Skärmaterial	HSS
Antal spånspår	10
Skaftdiameter D _s	56 mm
Gäng-Ø	98,425 mm
Skaftfyrkant □	44 mm
Gängdjup	147,64 mm
Gängstigning	3,175 mm
totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	95,4 mm
Antal skär Z	10
Gängtyp	UN-LH
gänga	3.7/8-8 UN LH

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp