

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN,
Typ: 2.3/16-16****Beställningsdata**

| | |
|--------------|------------------|
| Ordernummer | 130056 2.3/16-16 |
| GTIN | 4062406055592 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|------------------|
| Skafftyrkant □ | 32 mm |
| Skärmaterial | HSS |
| Varvper tum | 16 |
| Kärnhåls-Ø | 54,1 mm |
| Gäng-Ø | 55,563 mm |
| totallängd L | 140 mm |
| Gängdjup | 83,34 mm |
| Antal skär Z | 6 |
| Skaftdiameter D _s | 40 mm |
| Gängstigning | 1,588 mm |
| Antal spånspår | 6 |
| Gängtyp | UNS-LH |
| gänga | 2.3/16-16 UNS LH |

| | |
|-----------------------|---|
| Beläggning | TiN |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |