

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, obelagd, Typ: 3.1/4-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130051 3.1/4-10
GTIN	4062406053871
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	160 mm
Varvper tum	10
Skafftyrkant □	39 mm
Antal skär Z	8
Antal spånspår	8
Gäng-Ø	82,55 mm
Skärmaterial	HSS
Gängstigning	2,54 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
Gängdjup	123,83 mm
Kärnhåls-Ø	80,25 mm
Gängtyp	UNS-LH
gänga	3.1/4-10 UNS LH

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp