

Garant**Hållare för Weldonskaft, cylindriska, smala, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300415 16
GTIN	4045197701831
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Cylindrisk hållare med weldonskaft och en klämskruv för fastspänning av verktyg. Ø6 mm genomgående hål för **invändig kylning** finns.

Utförande:

Utförande spännskruv: M14 × 1 – SKT 5

Fördel:

- **Små vibrationer tack vare smal konstruktion.**
- **Varierande inspänningslängder.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruv nr 300416.

Teknisk beskrivning

totallängd L	156 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
L ₁	100 mm
Ø D ₂	26 mm
Utvändig-Ø D	25 mm
Invändig	ja
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Spännskruv för mikroinspänningsfäste gänga M14	300416 M14
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40

Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 30	308610 30
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30