

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRESSION**ER-spänntång HP, ER 25, nom. spänn-Ø d: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309373 3
GTIN	2050001765314
Artikelklass	39Y

**Beskrivning****Utförande:**

**Systemrundgång** och repeter Noggrannhet **3 µm** (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.

**Korrosionsskydd:** Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

**Fördel:**

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

**Passar till:**

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

**OBS!:**

- **Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.**
- **Spännvidd h10 (endast nominellt mått).**

**Teknisk beskrivning**

nom. spänn-Ø d	3 mm
fäste	ER 25
Norm	ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet	≤ 2 µm
Typ	430 E

Utvändig-Ø D	26 mm
totallängd L	34 mm
Produktslag	Spännhylsa