

**Garant****CDCT S40101, Sort: HB7125-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	268520 HB7125-1
GTIN	4062406057367
Artikelklass	211

## Beskrivning

CDCT S40101 HB7125-1 Sort: HB7125-1

spån-brytare: VS

Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmMatning  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 140 m/min

## Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,23 mm
spån-brytare	VS
Primäranvändning	M
Sort	HB7125-1
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,1 mm

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 140 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,23 mm/v
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CDCT S40101
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning