

Garant**CDCT S40101, Sort: HB7035**

Beställningsdata

Ordernummer	268520 HB7035
GTIN	4062406056902
Artikelklass	211

Beskrivning

CDCT S40101 HB7035 Sort: HB7035

spån-brytare: SF

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,23 mmMatning f : 0,03 - 0,25 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 150 m/minSkärhastighet v_c sekundär användning: 60 - 150 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,1 mm
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 150 m/min
Sort	HB7035
Skärdjup a_p	0,05 - 0,23 mm

Sekundär användning	K
Skärhastighet v_c sekundär användning	60 - 150 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SF
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	CDCT S40101
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning