

**Garant****CDCT S40102, Sort: HB7410**

## Beställningsdata

Ordernummer	268530 HB7410
GTIN	4062406057411
Artikelklass	211

## Beskrivning

CDCT S40102 HB7410 Sort: HB7410

spån-brytare: TIS

Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mmMatning  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 40 - 90 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	40 - 90 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	Ti
Hörnradie	0,2 mm
Matning $f$	0,05 - 0,23 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,23 mm

spån-brytare	TIS
Sort	HB7410
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	CDCT S40102
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning