

Garant**CDCT S40104, Sort: HB7035**

Beställningsdata

Ordernummer	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Artikelklass	211

Beskrivning

CDCT S40104 HB7035 Sort: HB7035

spån-brytare: SF

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,23 mmMatning f : 0,03 - 0,25 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 150 m/minSkärhastighet v_c sekundär användning: 60 - 150 m/min

Teknisk beskrivning

Sekundär användning	K
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c sekundär användning	60 - 150 m/min
Skärdjup a_p	0,05 - 0,23 mm
Sort	HB7035

Skärmaterial	VHM
spån-brytare	SF
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 150 m/min
Primäranvändning	P
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	CDCT S40104
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning