

Garant**GPCT S50102, Sort: HB7410**

Beställningsdata

Ordernummer	268560 HB7410
GTIN	4062406057534
Artikelklass	211

Beskrivning

GPCT S50102 HB7410 Sort: HB7410
spån-brytare: TIS
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,35 mm
Matning f : 0,05 - 0,23 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min
spån-brytare	TIS
Sort	HB7410
Primäranvändning	Ti
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,2 mm

Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,05 - 0,35 mm
Matning f	0,05 - 0,23 mm/v
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	GPCT S50102
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning