

**Garant****GPCT S50104, Sort: HB7125-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	268570 HB7125-1
GTIN	4062406057602
Artikelklass	211

## Beskrivning

GPCT S50104 HB7125-1 Sort: HB7125-1  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 140 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 140 m/min
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning $f$	0,05 - 0,23 mm/v
spån-brytare	VS
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M

Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7125-1
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	GPCT S50104
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning