

**Garant****GPCT S50102, Sort: HB7035**

## Beställningsdata

Ordernummer	268560 HB7035
GTIN	4062406057497
Artikelklass	211

## Beskrivning

GPCT S50102 HB7035 Sort: HB7035

spån-brytare: SF

Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mmMatning  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 150 m/minSkärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 60 - 150 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Sort	HB7035
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning $f$	0,03 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 150 m/min
Sekundär användning	K

spån-brytare	SF
Skärmaterial	VHM
Hörnradi	0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	60 - 150 m/min
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	GPCT S50102
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning