

**Garant****GCCT 060202, Sort: HU7310**

## Beställningsdata

Ordernummer	268590 HU7310
GTIN	4062406057633
Artikelklass	211

## Beskrivning

GCCT 060202 HU7310 Sort: HU7310  
spån-brytare: AF  
Skärdjup  $a_p$ : 0,05 - 1,6 mm  
Matning  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 300 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	AF
Skärdjup $a_p$	0,05 - 1,6 mm
Primäranvändning	N
Matning $f$	0,03 - 0,25 mm/v
Sort	HU7310

Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 300 m/min
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	GCCT 060202
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning