

Garant**TDAT 070101, Sort: HB7035**

Beställningsdata

Ordernummer	268620 HB7035
GTIN	4062406057732
Artikelklass	211

Beskrivning

TDAT 070101 HB7035 Sort: HB7035

spån-brytare: SF

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,23 mmMatning f : 0,03 - 0,25 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 150 m/minSkärhastighet v_c sekundär användning: 60 - 150 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SF
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 150 m/min
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Skärdjup a_p	0,05 - 0,23 mm
Sekundär användning	K
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,1 mm

Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c sekundär användning	60 - 150 m/min
Sort	HB7035
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	TDAT 070101
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning