

Garant**TDAT 070101, Sort: HB7125-1**

Beställningsdata

Ordernummer	268620 HB7125-1
GTIN	4062406057770
Artikelklass	21I

Beskrivning

TDAT 070101 HB7125-1 Sort: HB7125-1

spån-brytare: VS

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,23 mmMatning f : 0,05 - 0,23 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,05 - 0,23 mm
Hörnradie	0,1 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HB7125-1
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	VS
Matning f	0,05 - 0,23 mm/v
Primäranvändning	M

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 140 m/min
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	TDAT 070101
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning