

Garant**NC-centrerborr HSS-E 90° N, obelagd, Ø DC h6: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	112000 8
GTIN	4045197001061
Artikelklass	11A

Beskrivning**Utförande:**

≥ Ø 6 mm med **medbringplan enligt DIN 1835-B.**

Exakt centrisk spets slipning med smal tväregg – ger lätt borrhstart och hög formnoggrannhet hos centeringshållet. Mycket stabilt tack vare korta spånspår.

OBS!:

Använd varvtal för den faktiska borrh-Ø
(inte generellt för borrhens utvändiga-Ø).

Teknisk beskrivning

Skafttolerans	h6
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm/v
Nominell Ø D _c	8 mm
Spånspårlängd L _c	25 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	79 mm
Skaft	DIN 1835 B med h6
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h6

Spetsvinkel	90 grad
Antal skär Z	2
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Förborr

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
CuZn	lämplig	80 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		