

Garant**RC.T 0803, Sort: HU7310-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260630 HU7310-1
GTIN	4062406058395
Artikelklass	21G

Beskrivning

RC.T 0803 HU7310-1 spån-brytare: AM
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 350 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
spån-brytare	AM
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

Sort	HU7310-1
Primäranvändning	N
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	RCGT 0803
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning