

Garant**Svarv-vändskär RC.T 0803, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260630 HU7310-1
GTIN	4062406058395
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	HU7310-1
Primäranvändning	N
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	RCGT 0803
Antal byten/skär	2

Tolerans	G
spån-brytare	AM
Produktslag	Vändskär för svarvning