

Garant**CCGT 030102, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260047 HU7315-1
GTIN	4062406058715
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 600 m/min
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	N
spån-brytare	AF
Sort	HU7315-1
Skärdjup a_p	0,05 - 0,5 mm
Beläggning	obelagd

ISO-kod vändskär	CCGT 030102
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning