

Garant**CCGT 030101, Sort: HB7025-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260046 HB7025-1
GTIN	4062406058661
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,1 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Sort	HB7025-1
Skärdjup a_p	0,05 - 0,2 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SF
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	CCGT 030101

Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning