

**Garant****CCGT 030101, Sort: HB7125-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260046 HB7125-1
GTIN	4062406058678
Artikelklass	211

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	VF
Primäranvändning	M
Sort	HB7125-1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 300 m/min
Hörnradie	0,1 mm
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	CCGT 030101

Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning