

**Garant****CCGT 030101, Sort: HU7315-1**

### Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 260046 HU7315-1 |
| GTIN         | 4062406058685   |
| Artikelklass | 211             |

### Teknisk beskrivning

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Sort                                  | HU7315-1        |
| spån-brytare                          | AF              |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt   |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 120 - 600 m/min |
| Matning $f$                           | 0,03 - 0,1 mm/v |
| Primäranvändning                      | N               |
| Skärmaterial                          | VHM             |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Finbearbetning  |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,05 - 0,5 mm   |
| Hörnradie                             | 0,1 mm          |
| Beläggning                            | obelagd         |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| ISO-kod vändskär | CCGT 030101            |
| Antal byten/skär | 2                      |
| Tolerans         | G                      |
| Produktslag      | Vändskär för svarvning |