


**Garant****CNMG 09T308, Sort: HB7210-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 450 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,4 - 6,5 mm
spån-brytare	GM
Sort	HB7210-1
Hörnradie	0,8 mm
Matning $f$	0,3 - 0,7 mm/v
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	K
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Beläggning	TiCN

ISO-kod vändskär	CNMG 09T308
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning