


Garant**CNMA 120412, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250161 HB7210-1
GTIN	4062406058913
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,3 - 0,7 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Hörnradie	1,2 mm
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Primäranvändning	K
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Sort	HB7210-1
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	CNMA 120412

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning