


Garant**CNMG 160612, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250336 HB7210-1
GTIN	4062406058975
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 160612 HB7210-1 Sort: HB7210-1
spån-brytare: GG
Skärdjup a_p : 0,4 - 6,5 mm
Matning f : 0,32 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	GG
Matning f	0,32 - 0,8 mm/v
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Sort	HB7210-1

Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	K
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	CNMG 160612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning