

**Garant****WNMG 060408, Sort: HB7210-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	252064 HB7210-1
GTIN	4062406059132
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WNMG 060408 HB7210-1 Sort: HB7210-1  
spån-brytare: GM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Matning  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 450 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,3 - 0,7 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 450 m/min
spån-brytare	GM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup $a_p$	0,4 - 6,5 mm

Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	K
Sort	HB7210-1
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning