

**Garant****TNMG 160408, Sort: HB7210-1****Beställningsdata**

Ordernummer	251544 HB7210-1
GTIN	4062406059118
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

TNMG 160408 HB7210-1 Sort: HB7210-1  
spån-brytare: GM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Matning  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 450 m/min

**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,3 - 0,7 mm/v
Sort	HB7210-1
Skärdjup $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	GM
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 450 m/min
Primäranvändning	K
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning