


Garant**SNMG 120412, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251326 HB7210-1
GTIN	4062406059088
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,2 mm
Sort	HB7210-1
Primäranvändning	K
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Matning f	0,32 - 0,8 mm/v
spån-brytare	GG
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Beläggning	TiCN

ISO-kod vändskär	SNMG 120412
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning