

**Garant****WNMA 080412, Sort: HB7210-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	252074 HB7210-1
GTIN	4062406059187
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Sort	HB7210-1
Skärdjup $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	1,2 mm
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	K
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 450 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,3 - 0,7 mm/v
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	WNMA 080412
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning