


**Garant****CC.T 09T308, Sort: HB7210-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260152 HB7210-1
GTIN	4062406059217
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CC.T 09T308 HB7210-1 Sort: HB7210-1  
spån-brytare: GM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 450 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 450 m/min
Primäranvändning	K
Hörnradi	0,8 mm
Matning $f$	0,1 - 0,25 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM

Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	GM
Sort	HB7210-1
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning