

Garant**WNMG 080408, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252208 HB7210-1
GTIN	4062406059194
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	GG
Sort	HB7210-1
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	K
Skärdjup a_p	0,4 - 6,5 mm
Matning f	0,3 - 0,8 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	WNMG 080408

Antal byten/skär	6
Produktlag	Vändskär för svarvning