

Garant**DC.T 070204, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	K
Matning f	0,1 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
spån-brytare	GM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Sort	HB7210-1
Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiCN

ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning