


Garant**SC.T 120408, Sort: HB7210-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Artikelklass	21G

Beskrivning

SC.T 120408 HB7210-1 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB7210-1

spån-brytare: GM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mmMatning f : 0,1 - 0,25 mm/v

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	K
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
spån-brytare	GM
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 450 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt

Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Sort	HB7210-1
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning