

Garant**Vändskär för avgradning, HB7525, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	217234 UNI
GTIN	4062406059293
Artikelklass	21Y

Beskrivning

Vändskär för avgradning UNI Matning f: 0,005-0,03 mm

Teknisk beskrivning

Matning f	0,005-0,03 mm
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7525
t_{\min}	0,25 mm
t_{\max}	1,75 mm
Antal skär Z	6
Produktslag	Vändskär för gravering

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	M
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		