


CNMG 190612, Sort: CA025P

Beställningsdata

Ordernummer	250383 CA025P
GTIN	4960664863716
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 190612 CA025P Sort: CA025P
 spån-brytare: PH
 Skärdjup a_p : 1 - 10 mm
 Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
 Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA025P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	1,2 mm
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 10 mm

spån-brytare	PH
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMG 190612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning