

**CNMG 160616, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250378 CA025P
GTIN	4960664863693
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 160616 CA025P Sort: CA025P
spån-brytare: PH
Skärdjup a_p : 1 - 10 mm
Matning f : 0,25 - 0,8 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 420 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Primäranvändning	P
Sort	CA025P
spån-brytare	PH
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v

Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Hörnradie	1,6 mm
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMG 160616
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning