

**Högmatningsfräs MFH mini, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 40/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Fästgंगा M	M16
spiralfräsning Ø D _{min}	73 mm
Skär-Ø D _c	40 mm
totallänge L _{tot}	40 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,55 grad
Antal skär Z	5
Ø D ₃	33 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	1 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	78 mm
Rampningslänge L för α _{max}	31,3 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	LOGU 0303..
Invändig	ja
Skafutförande	med gänga

Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------