

**CNMM 160608, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250496 CA025P
GTIN	4960664863778
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	1 - 11 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PX
Sort	CA025P
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Primäranvändning	P
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMM 160608

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning