

**CNMM 120408, Sort: CA025P****Beställningsdata**

Ordernummer	250491 CA025P
GTIN	4960664863747
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Skärdjup a_p	1 - 11 mm
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 420 m/min
Sort	CA025P
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PX
Beläggning	CVD
ISO-kod vändskär	CNMM 120408

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning